

# TA

## Handcrimpwerkzeuge

### Hand crimping tools

Crimpbacken für  
Crimpzange  
TA 0000 + TA 0500

Crimping dies for  
crimping tool  
TA 0000 + TA 0500



Kontaktaufnahme

contact locator



| für Kontakte <sup>1)</sup><br>for contacts <sup>1)</sup> | 17 | für Serien<br>for series |       |      |      |      |      |      |      | Anschlussbereich<br>Wire gauge |       | Isolierung<br>Insulation | Farbcode<br>Colour code | Bestell-Nr./Part No.         |                                      |
|----------------------------------------------------------|----|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|                                                          |    | ecoImate <sup>m</sup>    | C16-3 | C091 | C093 | C143 | C146 | C148 | C164 | mm <sup>2</sup>                | AWG   | Ø mm                     |                         | Crimpbacken<br>Crimping dies | Kontaktaufnahme<br>Contact locator   |
| VN01 016 0003(.)                                         |    |                          | •     |      |      |      | •    |      |      | 0,14- 0,5                      | 26-20 | 1,0-2,0                  | gelb/yellow             | TA 0000 202                  | TA 0001 146 0001                     |
| VN02 016 0003(.)                                         |    | •                        | •     |      |      |      | •    |      |      | 0,14- 0,5                      | 26-20 | 1,0-2,0                  | gelb/yellow             | TA 0000 202                  | TA 0001 146 0001                     |
| VN01 016 0011(.)                                         |    | •                        |       |      |      |      |      |      |      | 0,14- 0,5                      | 26-20 | 1,0-2,0                  | gelb/yellow             | TA 0000 202                  | TA 0002 016 0001                     |
| VN01 016 0004(.)                                         |    | •                        |       |      |      |      |      |      |      | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0002 016 0001                     |
| VN01 016 0034(.)                                         |    | •                        |       |      |      |      |      |      |      | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0002 016 0001                     |
| VN01 015 0046(.)                                         |    |                          | •     | •    |      |      |      |      |      | 0,14- 0,5                      | 26-20 | 1,0-2,0                  | gelb/yellow             | TA 0000 202<br>TA 0000 502   | TA 0001 091 0001<br>TA 0002 091 0001 |
| VN02 015 0046(.)                                         |    |                          | •     | •    |      |      |      |      |      | 0,14- 0,5                      | 26-20 | 1,0-2,0                  | gelb/yellow             | TA 0000 202<br>TA 0000 502   | TA 0001 091 0001<br>TA 0002 091 0001 |
| VN01 015 0047(.)                                         |    |                          |       | •    |      |      |      |      |      | 0,75-1,0                       | 20-18 | 1,6 - 2,3                | blau/blue               | TA 0000 502                  | TA 0002 091 0001                     |
| VN02 015 0047(.)                                         |    |                          |       | •    |      |      |      |      |      | 0,75-1,0                       | 20-18 | 1,6 - 2,3                | blau/blue               | TA 0000 502                  | TA 0002 091 0001                     |
| VN01 010 0024(.)                                         |    |                          |       |      | •    |      |      |      | •    | 0,14- 0,5                      | 26-20 | 1,0-2,0                  | gelb/yellow             | TA 0000 202                  | TA 0006 093 0001                     |
| VN02 010 0024(.)                                         |    |                          |       |      | •    |      |      |      |      | 0,14- 0,5                      | 26-20 | 1,0-2,0                  | gelb/yellow             | TA 0000 202                  | TA 0006 093 0001                     |
| VN02 010 0037(.)                                         |    |                          |       |      | •    |      |      |      |      | 0,14- 0,5                      | 26-20 | 1,0-2,0                  | gelb/yellow             | TA 0000 202                  | TA 0006 093 0001                     |
| VN01 010 0015(.)                                         |    |                          |       |      | •    |      |      |      |      | 0,14- 0,5                      | 26-20 | 1,0-2,0                  | gelb/yellow             | TA 0000 202                  | TA 0004 093 0003                     |
| VN02 010 0015(.)                                         |    |                          |       |      | •    |      |      |      |      | 0,14- 0,5                      | 26-20 | 1,0-2,0                  | gelb/yellow             | TA 0000 202                  | TA 0004 093 0003                     |
| VN01 010 0025(.)                                         |    |                          |       |      | •    |      |      |      | •    | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0005 093 0001                     |
| VN02 010 0025(.)                                         |    |                          |       |      | •    |      |      |      | •    | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0005 093 0001                     |
| VN02 010 0038(.)                                         |    |                          |       |      | •    |      |      |      |      | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0005 093 0001                     |
| VN02 006 0011(.)                                         |    |                          |       |      |      | •    |      |      |      | 0,14- 0,5                      | 26-20 | 1,0-2,0                  | gelb/yellow             | TA 0000 202                  |                                      |
| VN02 006 0012(.)                                         |    |                          |       |      |      | •    |      |      |      | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0005 143 1001                     |
| VN02 006 0015(.)                                         |    |                          |       |      |      | •    |      |      |      | 0,09-0,25                      | 28-24 | 0,7-1,6                  | hellblau/<br>light blue | TA 0000 241                  | TA 0003 016 0001                     |
| VN01 010 0081(.)                                         |    |                          |       |      |      |      |      | •    |      | 0,09-0,25                      | 28-24 | 0,7-1,6                  | hellblau/<br>light blue | TA 0000 241                  | TA 0003 016 0001                     |
| VN02 010 0081(.)                                         |    |                          |       |      |      |      |      | •    |      | 0,09-0,25                      | 28-24 | 0,7-1,6                  | hellblau/<br>light blue | TA 0000 241                  | TA 0003 016 0001                     |
| VN01 025 0001(.)                                         |    |                          | •     |      |      |      | •    |      |      | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0004 146 0001                     |
| VN02 025 0001(.)                                         |    |                          | •     |      |      |      | •    |      |      | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0004 146 0001<br>TA 0000 146 0003 |
| VN01 025 0007(.)                                         |    |                          |       |      |      |      | •    |      |      | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0000 146 0003                     |
| VN01 016 0002(.)                                         |    |                          | •     |      |      |      | •    |      |      | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0002 146 0001                     |
| VN02 016 0002(.)                                         |    | •                        | •     |      |      |      | •    |      |      | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0002 146 0001                     |
| VN01 016 0015(.)                                         |    |                          | •     |      |      |      | •    |      |      | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0002 146 0001                     |
| VN02 016 0015(.)                                         |    | •                        | •     |      |      |      | •    |      |      | 0,5-1,5                        | 20-16 | 1,8-2,8                  | rot/red                 | TA 0000 163                  | TA 0002 146 0001                     |
| VN01 025 0008(.)                                         |    |                          |       |      |      |      | •    |      |      | 1,5-2,5                        | 16-14 | 2,5-3,5                  | grün/green              | TA 0000 141                  | TA 0006 146 0001                     |
| VN01 025 0010(.)                                         |    |                          | •     |      |      |      | •    |      |      | 1,5-2,5                        | 16-14 | 2,5-3,5                  | grün/green              | TA 0000 141                  | TA 0005 146 0003                     |
| VN02 025 0010(.)                                         |    |                          | •     |      |      |      | •    |      |      | 1,5-2,5                        | 16-14 | 2,5-3,5                  | grün/green              | TA 0000 141                  | TA 0005 146 0003                     |
| VN01 016 0005(.)                                         |    |                          | •     |      |      |      | •    |      |      | 1,5-2,5                        | 16-14 | 2,5-3,5                  | grün/green              | TA 0000 141                  | TA 0007 146 0003                     |
| VN02 016 0005(.)                                         |    |                          | •     |      |      |      | •    |      |      | 1,5-2,5                        | 16-14 | 2,5-3,5                  | grün/green              | TA 0000 141                  | TA 0007 146 0003                     |
| VN01 016 0016(.)                                         |    |                          | •     |      |      |      | •    |      |      | 1,5-2,5                        | 16-14 | 2,5-3,5                  | grün/green              | TA 0000 141                  | TA 0007 146 0003                     |
| VN02 016 0016(.)                                         |    |                          | •     |      |      |      | •    |      |      | 1,5-2,5                        | 16-14 | 2,5-3,5                  | grün/green              | TA 0000 141                  | TA 0007 146 0003                     |
| VN01 025 0043(.)                                         |    |                          |       |      |      |      | •    |      |      | 2,5-4,0                        | 14-12 | 3,3-4,2                  | grau/grey               | TA 0000 121                  | TA 0003 146 0001                     |
| VN02 025 0043(.)                                         |    |                          |       |      |      |      | •    |      |      | 2,5-4,0                        | 14-12 | 3,3-4,2                  | grau/grey               | TA 0000 121                  | TA 0003 146 0001                     |
| VN01 010 0130 (2)                                        | •  |                          |       |      |      |      | •    |      |      | 0,09-0,25                      | 28-24 | 0,7-1,6                  |                         | TA 0000 501                  | TA 0001 017 0001                     |
| VN02 010 0130 (2)                                        | •  |                          |       |      |      |      | •    |      |      | 0,09-0,25                      | 28-24 | 0,7-1,6                  |                         | TA 0000 501                  | TA 0001 017 0001                     |
| VN01 010 0131 (2)                                        | •  |                          |       |      |      |      | •    |      |      | 0,25-0,5                       | 24-20 | 1,6-2,0                  |                         | TA 0000 501                  | TA 0001 017 0001                     |
| VN02 010 0131 (2)                                        | •  |                          |       |      |      |      | •    |      |      | 0,25-0,5                       | 24-20 | 1,6-2,0                  |                         | TA 0000 501                  | TA 0001 017 0001                     |
| Kabelschuhe / cable lugs                                 |    |                          |       |      |      |      | •    |      |      | 6,0 / 10,0                     |       |                          |                         | TA 0000 180                  | -                                    |

<sup>1)</sup> Crimpform BO; Erläuterungen der Bestell-Nr. für Kontakte siehe Seite 22.

<sup>1)</sup> Crimp form BO; Explanation of the Part No. for contacts see page 22.