



Identification par la référence  
sur le corps du contact taille 5 ou  
taille 9

1	2	3	4	5	DESCRIPTION	REFERENCE	REP
1	*	*	*	*	CONTACT COAX "MINIATURE"	134393.1	2
*	1	1	*	*	FERRULE.	133959.3	3
1	*	*	1	1	FERRULE.	133959.1	3
*	1	1	1	1	CONTACT COAX "MINIATURE"	133969.1	2
1	1	*	1	*	CONTACT COAX FEMELLE T5	133967.1	1
*	*	1	*	1	CONTACT COAX FEMELLE T9	133964.1	1
133953.5	133953.4	133953.3	133953.2	133953.1			

Emballage: Les composants sont disposés dans  
des sacs plastiques "AMP" ou sous "blister"  
3 alvéoles dans un tube translucide.

- NOTES:**
1. Contacts références 133953.1 & 133953.2 pour utilisation avec câble FILECA F2709/9 ©  
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 2  
Dutil insertion/extraction P/W 91074.1
  2. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câbles FILECA F2709/3  
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 2  
Dutil insertion/extraction P/W 91074.1
  3. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câble FILOTEX Etude 46123  
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 3  
Dutil insertion/extraction P/W 91074.1
  - ④ 4. Contacts références 133953.3 & 133953.4 pour utilisation avec câble FILECA F2709/13.CA  
Instruction de sertissage IS n° 15916 para. 2  
Dutil insertion/extraction P/W: 31074.1
  5. Contacts références 133953.5 par utilisation avec câble FILECA 2E 22.07 BLANC + BLEU  
Mise en ŒUVRE: voir Spec AMP 114-15016  
Dutil Insertion/Extraction P/W: 31074.1

MASSE DES CONTACTS: 4.6 grs

94 DESSIN CLIENT UNIFORMEMENT POUR REFERENCES	
B&P 22.10.84	AMP AMP DE FRANCE 15301 PONTAISE
E ACOYTE - 5 D AJOUTE CABLE F 2709.13 CA 05.86 C SUPPRIME CABLE LEE. ASP 09.85 B REDESINEE ASMT.3.1 AMP 10.84 A AJOUTE MASSE AMP 09.81	FB C.133953 E CONTACT COAX FEMELLE T5&9